



PROTECTION OCULAIRE NEUTRE



DESCRIPTION ET COMPOSITION

Monture en propionate : matériau retardateur de flamme (branches en polycarbonate).

Ajustement précis et confort grâce à ses branches réglables en longueur sur 4 positions.

Branches avec embout adhérent et hypoallergénique pour une fixation parfaite et qui ne serre pas.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.		- Produit	Marquage
M	L	Produit	iviai quage
900.546	900.556	Monture*	CE Medop 166 – F
900.221	900.252	avec verres neutres en polycarbonate antirayures	CE Medop 1 F
900.226	900.262	avec verres neutres en minéral sécurisé	CE Medop 1 S
		avec verres correcteurs organiques antirayures	CE Medop 1 S K
		avec verres correcteurs en polycarbonate antirayures	CE Medop 1 F K

- Classe optique 1
- F : Protection contre les particules à grande vitesse et faible énergie
- S : Plus grande résistance K : Résistance aux rayures
- K : Résistance aux rayures

DIMENSIONS

	TAILLE M	TAILLE L
Largeur du pont	18 mm	17 mm
Largeur de l'oculaire	53 mm	55 mm



^{*} Certification extensible à la monture, uniquement pour les lunettes de protection à verres correcteurs montées par Medop.





PROTECTION OCULAIRE NEUTRE



APPLICATIONS

Protection contre les impacts à grande vitesse et faible énergie. S'adapte parfaitement grâce à ses branches ajustables.

CONSERVATION/STOCKAGE/DURÉE DE VIE

Pour une meilleure conservation des lunettes, rangez-les dans un endroit propre et sec, et dans un étui adapté. Pour plus de confort, il est conseillé d'utiliser un cordon à lunettes.

INDICATIONS/UTILISATION/MODE D'EMPLOI

Nettoyage du polycarbonate : utilisez de l'eau tiède et du savon neutre, sans abrasifs ni dissolvants. Rincez à l'eau et séchez avec un chiffon doux. Produit recommandé : le spray nettoyant anti-buée pour polycarbonate Medop.

Il est nécessaire de réviser périodiquement l'état de ces protecteurs, en les renouvelant s'ils se trouvent détériorés.

Assurez-vous que le risque existant dans l'environnement de travail correspond au domaine d'application de ces protecteurs.

PRÉSENTATION

Unités de vente NEUTRE : Boîtes de 25 unités. Carton de 10 boîtes. UNE EN-166

(Verres correcteurs incorporés : pas de quantité minimale)

NORME ET CERTIFICATION

UNE EN-166